

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	1139070000
種別	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/02 7:22:14 CEST

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.084 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、ターコイズ
-------	--------------------	------	--------------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	15 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	導体断面	0.34 mm ²
接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
留め輪幅 (B)	2 mm	留め輪高さ (A)	3.5 mm
被覆剥き長さ	11 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Technical information - EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

