

AP WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid
注文番号	1142990000
種別	AP WMF2.5
GTIN (EAN)	4032248925889
数量	50 Stück

作成日 2024/07/24 12:11:00 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

AP WMF2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	44.25 mm	奥行き (インチ)	1.742 inch
高さ	87.25 mm	高さ (インチ)	3.435 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
正味重量	5.76 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	Wemid	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/24 12:11:00 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。