

CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|--------------|--|
| バージョン | ClipCard, デバイスマーカー, 30 x 60 mm, 穴付属, 青色 |
| 注文番号 | 1158840000 |
| 種別 | CC 30/60 04MM MC NE BL |
| GTIN (EAN) | 4032248947294 |
| 数量 | 30 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2715590000 2438520000 2438510000 |
| 代替製品 | 1934410000 |

CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.047 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.181 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.362 inch |
| 正味重量 | 4.6 g | | |

温度

| | | | |
|--------|--------------|----|-------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | 湿度 | ≤ 60% |
|--------|--------------|----|-------|

一般データ

| | |
|------------------|------------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| ハロゲン | いいえ |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム MultiCard |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 印刷文字 | 非搭載 |
| 幅 | 60 mm |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 6 |
| 推奨業種 | 機械 |
| 材質 | ポリアミド66 |
| 用途/製造元 | 穴付属 |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー |
| 色 | 青色 |

装置マーカー

| | | | |
|------|--------|----|-------|
| ハロゲン | いいえ | 湿度 | ≤ 60% |
| 穿孔直径 | 4.2 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/09/04 1:32:42 CEST

CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | MultiCard Material modification |
| | MultiCard Material Modifikation |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

CC 30/60 04MM MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

