

HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDC挿入, 極数: 4, サイズ: 8
注文番号	1160440000
種別	HDC 24B HP250 MPL4 TYP2
GTIN (EAN)	4032248947973
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 8:27:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.654 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.512 inch
取付寸法 - 高さ	130 mm	取付寸法 - 幅	32 mm
正味重量	83.99 g		

一般データ

シリーズ	HighPower	材質	ステンレススチール、防錆性
色	シルバークレー		

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-06	ECLASS 13.0	27-44-02-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

