

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

一般注文データ

バージョン	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
注文番号	1167440000
種別	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
数量	50 Stück

作成日 2024/07/06 23:29:14 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	28.85 mm	奥行き (インチ)	1.136 inch
高さ	16.6 mm	高さ (インチ)	0.654 inch
幅	8.28 mm	幅 (インチ)	0.326 inch
正味重量	1.12 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

全般

極数	2
----	---

材料データ

材質	PA 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	