

KLBUE 4-13.5 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



特別な取り付けフットのおかげで、品揃えには、C プロファイルに取り付け可能なシールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットからC プロファイルに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	1167850000
種別	KLBUE 4-13.5 CPF16
GTIN (EAN)	4032248959655
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 9:26:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 4-13.5 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	31.45 mm	奥行き (インチ)	1.238 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	20.1 mm	幅 (インチ)	0.791 inch
取付寸法 - 幅	18.9 mm	正味重量	30.1 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	13.5 mm	ケーブル直径、最小	4 mm
-----------	---------	-----------	------

システム仕様

レール	TS 27
-----	-------

全般

レール	TS 27	設置アドバイス	C型レール (16 mm開口部 搭載)
-----	-------	---------	------------------------

材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	C型レール (16 mm開口部 搭載)
-----------	-----	---------	------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:26:27 CEST