

SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
注文番号	1170400000
種別	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
数量	50 Stück

作成日 2024/10/02 7:50:20 CEST

SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.9 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

プラグイン回数	> 1000	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	接点材質	亜鉛合金
接続方式	クリンプ接続	接触表面	金メッキ
絶縁耐性	> 10 ¹⁰ Ω		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	1203960000	信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 Stück	
種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	バージョン
注文番号	1203840000	信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 Stück	