

THM MT30X 36/89 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 89 x 36 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1180910000 |
| 種別 | THM MT30X 36/89 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248972326 |
| 数量 | 1 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/07/29 15:10:01 CEST

THM MT30X 36/89 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ | 89 mm | 高さ (インチ) | 3.504 inch |
| 幅 | 36 mm | 幅 (インチ) | 1.417 inch |
| 正味重量 | 560 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | |
|------------------|---------------------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | 自己接着型, ハロゲンフリー | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| ロールあたりの数 | 1,000 | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 印刷方法 | 熱伝達 | |
| 幅 | 36 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 | |
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | |
| 材質 | ポリエステル | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 ラベルリール = デバイスマーカー | |
| 色 | 白色 | |

装置マーカース

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/07/29 15:10:01 CEST

THM MT30X 36/89 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM MT30X 36/89 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 Stück | |