

A2LS/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



A2L 種別のケーブルグラントは、非被覆ケーブルに適しており、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | A2L (Klippon非装甲Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1185340000 |
| 種別 | A2LS/50S/M50-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118080568 |
| 数量 | 6 Stück |

作成日 2024/11/10 20:13:42 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

A2LS/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 41.8 mm | 高さ (インチ) | 1.646 inch |
| 長さ | 59.3 mm | 長さ (インチ) | 2.335 inch |
| 正味重量 | 460 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|---------------|---|--------------|---------------------|
| AF サイズ 1 | 60 mm | AF サイズ 2 | 60 mm |
| O リング | シリコーン | ねじ山長さ | 16 mm |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | シーリング | シリコン |
| シールインサート | シリコン | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | いいえ | 保護度合い | IP66, IP68 |
| 動作温度範囲、最大 | 120 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 外付スレッド | M 50 x 1.5 | 外側ケーブル直径、最大. | 38.2 mm |
| 外側ケーブル直径、最小. | 31.5 mm | 材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 締付けトルク | 95 Nm |
| 防爆タイプ | Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造 | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

作成日 2024/11/10 20:13:42 CET

A2LS/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

A2LS/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M50-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185650000 | 閉鎖状態, M 50, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078312 | |
| 数量 | 25 Stück | |

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMUS M50-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185730000 | SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 50, 5.3 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| GTIN (EAN) | 4050118233773 | |
| 数量 | 30 Stück | |