

SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M16, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1185680000
種別	SKMUS M16-W
GTIN (EAN)	4050118269956
数量	240 Stück

作成日 2024/09/04 4:46:25 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	3.2 mm	高さ (インチ)	0.126 inch
正味重量	4 g		

一般的情報

AF サイズ 1	20 mm	ねじ山長さ	2.2 mm
ケーブルグラウンド	M 16	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	内付スレッド	M 16
厚さ	2.8 mm	外付スレッド	M16
材質	ステンレススチール 1.4404		

分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format