

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 25, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1185700000
種別	SKMUS M25-W
GTIN (EAN)	4050118269963
数量	240 Stück

作成日 2024/07/29 13:35:58 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	3.2 mm	高さ (インチ)	0.126 inch
正味重量	7 g		

一般的情報

AF サイズ 1	30 mm	ねじ山長さ	2.2 mm
ケーブルグランド	M 25	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	内付スレッド	M 25
厚さ	3 mm	外付スレッド	M 25
材質	ステンレススチール 1.4404		

分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format