

## SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 40, 3.8 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1185720000</a>
種別	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
数量	144 Stück

作成日 2024/07/29 13:38:23 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	4.8 mm	高さ (インチ)	0.189 inch
正味重量	22.299 g		

## 一般的情報

AF サイズ 1	46 mm	ねじ山長さ	3.8 mm
ケーブルグランド	M 40	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	内付スレッド	M 40
厚さ	4.5 mm	外付スレッド	M 40
材質	ステンレススチール 1.4404		

## 分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>