

## A2L/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2L 種別のケーブルグラントは、非被覆ケーブルに適しており、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

## 一般注文データ

バージョン	A2L (Klippon非装甲Ex e/dケーブルグラント) , ケーブルグラント, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 真鍮、 ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1186940000</a>
種別	A2L/50S/M50-WM
GTIN (EAN)	4050118074390
数量	6 Stück

作成日 2024/08/27 18:04:17 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## A2L/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	43.3 mm	高さ (インチ)	1.705 inch
幅	66 mm	幅 (インチ)	2.598 inch
長さ	59.3 mm	長さ (インチ)	2.335 inch
正味重量	500 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	60 mm	AF サイズ 2	60 mm
O リング	シリコン	ねじ山長さ	16 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	M 50
シーリング	シリコン	シールインサート	シリコン
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66, IP68	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	外付スレッド	M 50 x 1.5
外側ケーブル直径、最大	38.2 mm	外側ケーブル直径、最小	31.5 mm
材質		標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	真鍮、ニッケルメッキ	防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造
締付けトルク	95 Nm		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04
ECLASS 14.0	27-14-08-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/08/27 18:04:17 CEST

## A2L/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## A2L/50S/M50-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M50 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737040000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 50, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956516	鍮、ニッケルメッキ
数量	25 Stück	

## ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M50-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185650000</a>	閉鎖状態, M 50, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078312	
数量	25 Stück	