

A2LCS/20/NPT1/2-NPT1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1187580000 |
| 種別 | A2LCS/20/NPT1/2-NPT1/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118081497 |
| 数量 | 24 Stück |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2024-08-31 |

作成日 2024/11/05 19:11:19 CET

A2LCS/20/NPT1/2-NPT1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 52.8 mm | 高さ (インチ) | 2.079 inch |
| 幅 | 30.5 mm | 幅 (インチ) | 1.201 inch |
| 長さ | 68.8 mm | 長さ (インチ) | 2.709 inch |
| 正味重量 | 129 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------------------|
| AF サイズ 1 | 28 mm | AF サイズ 2 | 28 mm |
| O リング | シリコン | ねじ山長さ | 13.6 mm |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | ケーブルグランド | NPT 1/2" |
| シリコン | はい | シーリング | シリコン |
| シールインサート | シリコン | スレッドピッチ | 1.81 mm |
| ハロゲン | いいえ | 保護度合い | IP66, IP68 |
| 動作温度範囲、最大 | 120 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 外付スレッド | 1/2" NPT | 外側ケーブル直径、最大 | 14 mm |
| 外側ケーブル直径、最小 | 10 mm | 材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 締付けトルク | 35 Nm |
| 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 | 電線管ネジサイズ (インチ) | NPT 1/2" |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEx) | IECExTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

作成日 2024/11/05 19:11:19 CET

A2LCS/20/NPT1/2-NPT1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)[IEC Ex certification](#)[CCC approval of Cable glands](#)[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)