

## A2LCS/20S/NPT3/4-M20F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

## 一般注文データ

バージョン	A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1187750000</a>
種別	A2LCS/20S/NPT3/4-M20F
GTIN (EAN)	4050118084856
数量	24 Stück
配送ステータス	<b>この記事は今後ご利用いただけなくなります。</b>
利用可能期限	2024-08-31

作成日 2024/09/04 4:50:18 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## A2LCS/20S/NPT3/4-M20F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	52.8 mm	高さ (インチ)	2.079 inch
幅	28.5 mm	幅 (インチ)	1.122 inch
長さ	68.8 mm	長さ (インチ)	2.709 inch
正味重量	129 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	26 mm	AF サイズ 2	26 mm
O リング	シリコーン	ねじ山長さ	13.9 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 3/4"
シリコーン	はい	シーリング	シリコン
シールインサート	シリコン	スレッドピッチ	1.81 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP66, IP68
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
外付スレッド	3/4" NPT	外側ケーブル直径、最大	11.7 mm
外側ケーブル直径、最小	8 mm	材質	ステンレススチール 1.4404
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	経路ネジサイズ (メートル)	
締付けトルク	20 Nm	防爆タイプ	M20 Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04
ECLASS 14.0	27-14-08-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/09/04 4:50:18 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## A2LCS/20S/NPT3/4-M20F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)[IEC Ex certification](#)[CCC approval of Cable glands](#)[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)