

A2LCS/32/NPT1-1/4-NPT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

バージョン	A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1187940000
種別	A2LCS/32/NPT1-1/4-NPT1
GTIN (EAN)	4050118085044
数量	12 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31

作成日 2024/11/05 19:22:14 CET

A2LCS/32/NPT1-1/4-NPT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	53.8 mm	高さ (インチ)	2.118 inch
幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	69.8 mm	長さ (インチ)	2.748 inch
正味重量	294 g		

温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ 1	42 mm	AF サイズ 2	42 mm
O リング	シリコン	ねじ山長さ	18 mm
インストールのガイドライン	組立指示を参照	ケーブルグランド	NPT 1-1/4"
シリコン	はい	シーリング	シリコン
シールインサート	シリコン	スレッドピッチ	2.21 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP66, IP68
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
外付スレッド	1 1/4" NPT	外側ケーブル直径、最大	26.3 mm
外側ケーブル直径、最小	19.5 mm	材質	ステンレススチール 1.4404
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	締付けトルク	65 Nm
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造	電線管ネジサイズ (インチ)	NPT 1-1/4"

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEX)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04
ECLASS 14.0	27-14-08-04		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

作成日 2024/11/05 19:22:14 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

A2LCS/32/NPT1-1/4-NPT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)[IEC Ex certification](#)[CCC approval of Cable glands](#)[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)