

## E1XZS/20S/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



E1XZ 種別のケーブルグラントは、SWB 編組鋼線または STA 鋼テープ付属外装ケーブルで配線された被覆ケーブルに適しており、E1XZ 種別のグラントは安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。また、外装クランプにより、ケーブル外装とグラント間に電気接続が行われます。

## 一般注文データ

バージョン	E1XZ (KlipponダブルシールSWB/STAアーマード Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1188030000</a>
種別	E1XZS/20S/M20-WM
GTIN (EAN)	4050118087239
数量	24 Stück

作成日 2024/08/27 16:52:20 CEST

## E1XZS/20S/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	62.5 mm	高さ (インチ)	2.461 inch
幅	28.5 mm	幅 (インチ)	1.122 inch
長さ	78.5 mm	長さ (インチ)	3.091 inch
正味重量	138 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	26 mm	AF サイズ 2	26 mm
O リング	シリコン	ねじ山長さ	16 mm
アーマー、最大	1.25 mm	アーマー、最小	0.9 mm
アーマー種類、短期	SWB, STA	インストールのガイドライン	組立指示を参照
ケーブルグランド	M 20	シリコン	はい
シーリング	シリコン	シールインサート	シリコン
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66, IP68	内側ケーブル直径、最大.	11.7 mm
内側ケーブル直径、最小.	8 mm	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	外付スレッド	M 20 x 1.5
外側ケーブル直径、最大.	16 mm	外側ケーブル直径、最小.	12.5 mm
材質		標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	ステンレススチール 1.4404	締付けトルク	20 Nm
筐体強化種別	編組アーマー, 金属箔の アーマー	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
配線数	1		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04
ECLASS 14.0	27-14-08-04		

作成日 2024/08/27 16:52:20 CEST

## E1XZS/20S/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## E1XZS/20S/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMUS M20-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185690000</a>	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 20, 2.2 mm, ステ
GTIN (EAN)	4050118233742	ンレススチール 1.4404
数量	240 Stück	

## ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M20-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185610000</a>	閉鎖状態, M 20, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078305	
数量	100 Stück	