

## E1XZS/16/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



E1XZ 種別のケーブルグラントは、SWB 編組鋼線または STA 鋼テープ付属外装ケーブルで配線された被覆ケーブルに適しており、E1XZ 種別のグラントは安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。また、外装クランプにより、ケーブル外装とグラント間に電気接続が行われます。

## 一般注文データ

バージョン	E1XZ (KlipponダブルシールSWB/STAアーマード Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 0.9 mm, OD min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	<a href="#">1188120000</a>
種別	E1XZS/16/NPT1/2-WM
GTIN (EAN)	4050118087321
数量	24 Stück

作成日 2024/07/04 8:19:26 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## E1XZS/16/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	62 mm	高さ (インチ)	2.441 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
長さ	78 mm	長さ (インチ)	3.071 inch
正味重量	110 g		

## 温度

動作温度 -50 °C...120 °C

## 一般的情報

AF サイズ 1	24 mm	AF サイズ 2	24 mm
O リング	シリコーン	ねじ山長さ	13.6 mm
アーマー、最大	0.9 mm	アーマー、最小	0.9 mm
アーマー種類、短期	SWB, STA	インストールのガイドライン	組立指示を参照
ケーブルグランド	NPT 1/2"	シリコーン	はい
シーリング	シリコン	シールインサート	シリコン
スレッドピッチ	1.81 mm	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66, IP68	内側ケーブル直径、最大.	8.7 mm
内側ケーブル直径、最小.	4.5 mm	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	外付スレッド	1/2" NPT
外側ケーブル直径、最大.	13.5 mm	外側ケーブル直径、最小.	8 mm
材質		標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	ステンレススチール 1.4404	締付けトルク	18 Nm
筐体強化種別	編組アーマー, 金属箔の アーマー	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
配線数	1		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/04 8:19:26 CEST

## E1XZS/16/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)