

## E1XZS/63S/NPT2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



E1XZ 種別のケーブルグラントは、SWB 編組鋼線または STA 鋼テープ付属外装ケーブルで配線された被覆ケーブルに適しており、E1XZ 種別のグラントは安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。また、外装クランプにより、ケーブル外装とグラント間に電気接続が行われます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | E1XZ (KlipponダブルシールSWB/STAアーマード Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, 2" NPT, 19.2 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 51.5 - OD max. 59.5 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号       | <a href="#">1188210000</a>  |
| 種別         | E1XZS/63S/NPT2-WM   |
| GTIN (EAN) | 4050118087406   |
| 数量         | 4 Stück   |
| 配送ステータス    | <b>この記事は今後ご利用いただけなくなります。</b>  |
| 利用可能期限     | 2024-08-31  |

作成日 2024/09/04 4:44:25 CEST

## E1XZS/63S/NPT2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |          |            |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ   | 78.5 mm | 高さ (インチ) | 3.091 inch |
| 幅    | 83 mm   | 幅 (インチ)  | 3.268 inch |
| 長さ   | 97.5 mm | 長さ (インチ) | 3.839 inch |
| 正味重量 | 1,086 g |          |            |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

## 一般的情報

|              |                      |               |   |
|--------------|----------------------|---------------|---|
| AF サイズ 1     | 75 mm                | AF サイズ 2      | 75 mm   |
| O リング        | シリコーン                | ねじ山長さ         | 19.2 mm   |
| アーマー、最大      | 2.5 mm               | アーマー、最小       | 2.5 mm  |
| アーマー種類、短期    | SWB, STA             | インストールのガイドライン | 組立指示を参照   |
| ケーブルグランド     | NPT 2"               | シリコーン         | はい  |
| シーリング        | シリコン                 | シールインサート      | シリコン  |
| スレッドピッチ      | 2.21 mm              | ハロゲン          | いいえ   |
| 保護度合い        | IP66, IP68           | 内側ケーブル直径、最大.  | 50.1 mm   |
| 内側ケーブル直径、最小. | 43.5 mm              | 動作温度範囲、最大     | 120 °C  |
| 動作温度範囲、最小    | -50 °C               | 外付スレッド        | 2" NPT  |
| 外側ケーブル直径、最大. | 59.5 mm              | 外側ケーブル直径、最小.  | 51.5 mm   |
| 材質           |                      | 標準            | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
|              | ステンレススチール 1.4404     |               |   |
| 筐体強化種別       | 編組アーマー, 金属箔の<br>アーマー | 締付けトルク        | 130 Nm  |
| 配線数          | 1                    | 防爆タイプ         | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造   |

## 証明書番号ケーブルグランド

|                        |   |                      |                  |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)  | TÜV IT 16ATEX 059X                                  | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | 証明書番号 (IECEX)        | IECEXTPS16.0004X |
| 識別                     | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |                      |                  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |             |             |

作成日 2024/09/04 4:44:25 CEST

## E1XZS/63S/NPT2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)