

VP NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1188580000 |
| 種別 | VP NPT1-1/2-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075533 |
| 数量 | 12 Stück |

作成日 2024/08/27 20:10:05 CEST

VP NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-------|---------|----------|------------|
| 高さ | 20.5 mm | 高さ (インチ) | 0.807 inch |
| 幅 | 47.8 mm | 幅 (インチ) | 1.882 inch |
| 長さ | 20.5 mm | 長さ (インチ) | 0.807 inch |
| 直径 | 1.5 mm | 壁厚、最小 | 0.5 mm |
| 壁厚、最大 | 19.5 mm | 正味重量 | 385 g |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------------------|
| O リング | シリコーン | ねじ山長さ | 20.5 mm |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | ケーブルグランド | NPT 1-1/2" |
| シリコーン | はい | シールリングの直径 | 1.5 mm |
| ハロゲン | ハロゲンフリー | 保護度合い | IP66, IP68 |
| 外付スレッド | 1 1/2" NPT | 材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 締付けトルク | 113 Nm |
| 衝撃耐性 | 7.00J | 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEx) | IECExTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oc0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

作成日 2024/08/27 20:10:05 CEST

VP NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)