

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



細線仕様 - さらに細線仕様 - プロファイル形式
プロファイル形式モジュール - 色分けされた透明なプラスチックプロファイルとキャリアモジュールで構成される
細線仕様モジュラーシステム

標準ピッチの組合せを任意の配置で並列配置し、ミリメートル単位で正確にカットしたメタル製品を組み合わせることで、細線仕様で経済的バランスが完全に保たれます：

- ピッチプロファイルの標準幅は 5 mm ~ 45 mm の範囲で、すべての標準 PCB フォーマットを取り付けることができます。
- 可変性を有する多様な高さは、大型エレクトロニクスでも、最大の部品密度を確保します。
- さまざまな取り付け方法があり、端子レール上にコンポーネントを取り付けるのと同じくらい簡単に、エンクロージャーを直接取り付けられます
- 固定式フードは、外部からの影響からモジュールを確実に保護します

成功への対策：可変プロファイル + モジュールフォームのコンポーネント = PCB の大きな表面積を提供する柔軟なエンクロージャーコンセプト。

モジュラーコンセプトは、スペース要件の大きいモジュールに対応して設計され、コンポーネントの数量や幅が小さい場合に適しています。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールハウジング ベブルグレー, エンドプレート直接取り付け両側, 幅: 21.5 mm
注文番号	1188660000
種別	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
数量	10 Stück

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	71.7 mm	高さ (インチ)	2.823 inch
幅	21.5 mm	幅 (インチ)	0.846 inch
正味重量	16.413 g		

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材グループ	I		

一般データ

カラーチャート (類似) 色	RAL 7032 ペブルグレー	保護度合い	IP20がインストール済み
-------------------	--------------------	-------	---------------

分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

