

## VPS M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

## 一般注文データ

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, M 16 x 1.5, 16 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号       | <a href="#">1188690000</a>                                                    |
| 種別         | VPS M16-EX W                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118237191                                                                 |
| 数量         | 24 Stück                                                                      |

作成日 2024/10/04 1:31:31 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VPS M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|       |         |          |            |
|-------|---------|----------|------------|
| 高さ    | 21.5 mm | 高さ (インチ) | 0.846 inch |
| 幅     | 23 mm   | 幅 (インチ)  | 0.906 inch |
| 長さ    | 21.5 mm | 長さ (インチ) | 0.846 inch |
| 直径    | 16 mm   | 壁厚、最小    | 0.5 mm     |
| 壁厚、最大 | 15 mm   | 正味重量     | 34.96 g    |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

## 一般的情報

|               |                               |           |                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O リング         | シリコーン                         | ねじ山長さ     | 16 mm                                                                                                                                                         |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照                       | ケーブルグランド  | M 16                                                                                                                                                          |
| シリコーン         | はい                            | シールリングの直径 | 16 mm                                                                                                                                                         |
| スレッドピッチ       | 1.5 mm                        | ハロゲン      | ハロゲンフリー                                                                                                                                                       |
| ヘッド直径         | 23 mm                         | 保護度合い     | IP66, IP68                                                                                                                                                    |
| 六角ソケット        | 8 mm                          | 外付スレッド    | M 16 x 1.5                                                                                                                                                    |
| 材質            |                               | 標準        | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
|               | ステンレススチール 1.4404              | 衝撃耐性      | 7.00J                                                                                                                                                         |
| 締付けトルク        | 40 Nm                         |           |                                                                                                                                                               |
| 防爆タイプ         | Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造 |           |                                                                                                                                                               |

## 証明書番号ケーブルグランド

|                        |                                                     |                      |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)  | TÜV IT 16ATEX 059X                                  | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                  | 証明書番号 (IECEX)        | IECEXTPS16.0004X |
| 識別                     | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |                      |                  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## VPS M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## VPS M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | SKMUS M16-W                | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1185680000</a> | SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M16, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| GTIN (EAN) | 4050118269956              |                                                            |
| 数量         | 240 Stück                  |                                                            |

## ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | GWDR M16-W                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1185600000</a> | 閉鎖状態, M 16, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423256              |                   |
| 数量         | 100 Stück                  |                   |