


CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FE接点

機能の信頼性 - 完全統合されているか、簡易な取り付けオプションの「CH20M FE」接続は、機能接地の取り付けレール接点でシステムを最適に保護します。

- 6 mmハウジング内の組立済の機能性接地接点、電子回路対応の電子シールド取り付けレール (例えば、「CH20M6 BP 4P-4P FE BK」、1164650000)
- 12.5 ~ 67.5 mmのハウジングに使用可能な、リフロー手法と、オス型コネクタおよびオプションのバス接点とを併用して完全に自動処理可能な機能接地接点。ハウジング内PCBの位置は、ピンの長さ 1.5 mm / 3.2 mm 指定

一般注文データ

バージョン	プリント基板用ハウジング、アクセサリ、THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 1、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫メッキ、シルバークレー、Tape
注文番号	1189370000
種別	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
GTIN (EAN)	4032248972715
数量	750 Stück
製品データ	UL:
パッケージ	Tape

作成日 2024/07/04 6:33:34 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	13.1 mm	奥行き (インチ)	0.516 inch
正味重量	0.482 g		

材料データ

色	シルバーグレー	カラーチャート (類似)	RAL 7001
接触表面	錫メッキ	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C		

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984
------------	------------------------

一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 7001	保護度合い	IP20
色	シルバーグレー		

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
-------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN