

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1193580000
種別	VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976553
数量	25 Stück

作成日 2024/11/05 19:34:41 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	40 mm	長さ (インチ)	1.575 inch
正味重量	101 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

一般的情報

AF サイズ	36 mm	O リング	シリコン
UL 94 可燃性等級	V-0	ねじ山長さ	8 mm
ケーブルグランド	M 32	保護度合い	IP68 - 15バール
外付スレッド	M 32	材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
標準	EN 45545-2:2013		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN