

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1193590000
種別	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 8:28:25 CEST

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	43 mm	長さ (インチ)	1.693 inch
正味重量	166.4 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

一般的情報

AF サイズ	45 mm	O リング	シリコン
UL 94 可燃性等級	V-0	ねじ山長さ	8 mm
ケーブルグランド	M 40	保護度合い	IP68 - 15バール
外付スレッド	M 40	材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
標準	EN 45545-2:2013		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN