

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

バージョン	インサート
注文番号	1204280000
種別	AIE MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248987030
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:48:01 CEST

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.181 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.118 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.614 inch
正味重量	74 g		

技術データ

項目説明	太陽光ケーブル等の接地 用ケーブル及び短絡防止用 ケーブルの剥離機構: 2.5 ~ 6mm ²
------	---

被覆剥き工具

使用可能なケーブル	PVケーブル	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	2.5 mm ²	被覆剥き長さ、最小	2 mm

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	