

A2LC/63/M63-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1205180000 |
| 種別 | A2LC/63/M63-M63F-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118074673 |
| 数量 | 4 Stück |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2024-08-31 |

作成日 2024/10/04 0:03:09 CEST

A2LC/63/M63-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 59.8 mm | 高さ (インチ) | 2.354 inch |
| 幅 | 88 mm | 幅 (インチ) | 3.465 inch |
| 長さ | 78.8 mm | 長さ (インチ) | 3.102 inch |
| 正味重量 | 980 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------------------------------------|
| AF サイズ 1 | 80 mm | AF サイズ 2 | 80 mm |
| O リング | シリコーン | ねじ山長さ | 19 mm |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | ケーブルグランド | M 63 |
| シリコーン | はい | シーリング | シリコン |
| シールインサート | シリコン | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | いいえ | 保護度合い | IP66, IP68 |
| 動作温度範囲、最大 | 120 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 外付スレッド | M 63 x 1.5 | 外側ケーブル直径、最大 | 56 mm |
| 外側ケーブル直径、最小 | 49.5 mm | 材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 経路ネジサイズ (メートル) | |
| 締付けトルク | 130 Nm | 防爆タイプ | M63 Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

作成日 2024/10/04 0:03:09 CEST

A2LC/63/M63-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

A2LC/63/M63-M63F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SKMU M63 MS | バージョン |
| 注文番号 | 1737050000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6 mm, 真 |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | 鍮、ニッケルメッキ |
| 数量 | 25 Stück | |

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M63-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185670000 | 閉鎖状態, M 63, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | |
| 数量 | 10 Stück | |