

## A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | A2LC (Klipponは電線管接続系非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">1206640000</a>   |
| 種別         | A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1  |
| GTIN (EAN) | 4050118078602  |
| 数量         | 9 Stück  |
| 配送ステータス    | <b>この記事は今後ご利用いただけなくなります。</b>   |
| 利用可能期限     | 2024-08-31   |

作成日 2024/08/27 17:09:31 CEST

## A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |          |            |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ   | 55.8 mm | 高さ (インチ) | 2.197 inch |
| 幅    | 55 mm   | 幅 (インチ)  | 2.165 inch |
| 長さ   | 71.8 mm | 長さ (インチ) | 2.827 inch |
| 正味重量 | 450 g   |          |            |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

## 一般的情報

|               |   |                |            |
|---------------|---|----------------|------------|
| AF サイズ 1      | 50 mm   | AF サイズ 2       | 50 mm      |
| O リング         | シリコーン   | ねじ山長さ          | 18.4 mm    |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照   | ケーブルグランド       | NPT 1-1/2" |
| シリコーン         | はい  | シーリング          | シリコン       |
| シールインサート      | シリコン  | スレッドピッチ        | 2.21 mm    |
| ハロゲン          | いいえ   | 保護度合い          | IP66, IP68 |
| 動作温度範囲、最大     | 120 °C  | 動作温度範囲、最小      | -50 °C     |
| 外付スレッド        | 1 1/2" NPT  | 外側ケーブル直径、最大    | 32.2 mm    |
| 外側ケーブル直径、最小   | 25.5 mm   | 材質             | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 標準            | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 締付けトルク         | 80 Nm      |
| 防爆タイプ         | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造   | 電線管ネジサイズ (インチ) | NPT 1-1/2" |

## 証明書番号ケーブルグランド

|                        |   |                      |                  |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)  | TÜV IT 16ATEX 059X                                  | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                  | 証明書番号 (IECEX)        | IECEXTPS16.0004X |
| 識別                     | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |                      |                  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |

作成日 2024/08/27 17:09:31 CEST

## A2LC/40/NPT1-1/2-NPT1-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)