

HDC 06B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



保護対応の輸送用キャップは、サイズ 3、4、6、8 に対して使用できます。標準 IP65 ハウジングで使用できます。保護形状 IP20 に対応し、すべてのハウジングベース、隔壁およびベースハウジングで使用可能です。内蔵アイレットには、ランヤード (付属はしていません) を通すことができます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, 保護キャップ
注文番号	1215900000
種別	HDC 06B DC
GTIN (EAN)	4050118000054
数量	10 Stück

作成日 2024/10/03 23:38:12 CEST

HDC 06B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	46	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	62 mm	長さ (インチ)	2.441 inch
正味重量	7.3 g		

一般データ

BG	3	サイズ	3
保護度合い	IP20	材質	ポリプロピレン
色	白色, 透明		

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 06B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

