

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | VP-HEX (KlipponEX六角ヘッド付きブランキング・プラグ), 閉鎖栓, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| 注文番号 | 1219040000 |
| 種別 | VPS-HEX M25-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118233735 |
| 数量 | 16 Stück |

作成日 2024/07/24 12:06:10 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-------|---------|----------|------------|
| 高さ | 21 mm | 高さ (インチ) | 0.827 inch |
| 幅 | 36.5 mm | 幅 (インチ) | 1.437 inch |
| 長さ | 21 mm | 長さ (インチ) | 0.827 inch |
| 直径 | 25 mm | 壁厚、最小 | 0.5 mm |
| 壁厚、最大 | 15 mm | 正味重量 | 58.881 g |

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

一般的情報

| | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|
| AF サイズ 1 | 33 mm | O リング | シリコーン |
| ねじ山長さ | 16 mm | インストールのガイドライン | 組立指示を参照 |
| ケーブルグラウンド | M 25 | シリコーン | はい |
| シールリングの直径 | 25 mm | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | ハロゲンフリー | 保護度合い | IP66, IP68 |
| 外付スレッド | M 25 x 1.5 | 材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 締付けトルク | 55 Nm |
| 衝撃耐性 | 7.00J | 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 |

証明書番号ケーブルグラウンド

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグラウンド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグラウンド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグラウンド (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEx) | IECExTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

- [ATEX certification](#)
- [IEC Ex certification](#)
- [CCC approval of Cable glands](#)
- [CE Declaration of conformity](#)
- [CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | GWDR M25-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185620000 | 閉鎖状態, M 25, ナイロン6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| 数量 | 100 Stück | |

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMUS M25-W | バージョン |
| 注文番号 | 1185700000 | SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 25, 2.2 mm, ステンレススチール 1.4404 |
| GTIN (EAN) | 4050118269963 | |
| 数量 | 240 Stück | |