

## HDC 32B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	<a href="#">1219300000</a>
種別	HDC 32B TOLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190164652
数量	1 Stück

## HDC 32B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	108.5 mm	奥行き (インチ)	4.272 inch
高さ	79 mm	高さ (インチ)	3.11 inch
幅	82.5 mm	幅 (インチ)	3.248 inch
正味重量	382 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	10	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	10
ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	PG 29
種別	プラグ	締付けトルク	2 Nm
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	2 Nm	表面仕上	粉体塗装

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	79 mm
ハウジングの全長	94 mm	幅ハウジングC	82.5 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/09/04 3:42:29 CEST


技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@40bde0bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e7d7c2f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15c4263e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69d5271c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@46c2aaa5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23bb2a56 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17fa0dc9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57d735ed de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4932a30 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e80496e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39539732 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57c5b5a8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4a1ac7ca
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## HDC 32B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1219300000_HDC_32B_TSLU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC 32B TOLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面



## HDC 32B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1219500000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準
GTIN (EAN)	4008190011826	
数量	1 Stück	
種別	HDC 32B ADLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1219800000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き
GTIN (EAN)	4008190111090	
数量	1 Stück	

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32B KLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788500000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時), カップリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル
GTIN (EAN)	4032248206032	
数量	1 Stück	取り入れ口サイズ: M 32

作成日 2024/09/04 3:42:29 CEST

## HDC 32B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32B SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788490000</a>	HDCエンクロージャ、サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248206025	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788470000</a>	HDCエンクロージャ、サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248206001	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902650000</a>	HDCエンクロージャ、サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585656	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902670000</a>	HDCエンクロージャ、サイズ: 10, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248585663	ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入
数量	1 Stück	れ口サイズ: M 32