

WAH 70 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台の各接続箇所に保護カバーまたは保護キャップに取り付けられています。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, 黒色, 31 mm
注文番号	1247330000
種別	WAH 70 SW
GTIN (EAN)	4050118038248
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 6:33:36 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WAH 70 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	29.9 mm	奥行き (インチ)	1.177 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.346 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.22 inch
正味重量	10.9 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

材料データ

材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format