

DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。

総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルー端子
注文番号	1251030000
種別	DP VWGK 4 BK BX
GTIN (EAN)	4050118042597
数量	50 Stück
製品データ	UL:

作成日 2024/10/02 7:24:12 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.807 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.157 inch
長さ	11.4 mm	長さ (インチ)	0.449 inch
正味重量	0.62 g		

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK
---------	----------------------

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

接続に適した導体

参照テキスト	フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません
--------	---

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1
------------	-------------

梱包

VPE 長	103 mm	VPE幅	91 mm
VPEの高さ	14 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

注意事項	• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能
------	------------------------------------

作成日 2024/10/02 7:24:12 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Declaration of the Manufacturer](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL DRIVES EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL DRIVES DE](#)[FL_BASE_STATION_EN](#)[FL ELEVATOR EN](#)[FL POWER SUPPLY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)