

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

特殊な取り付けフットにより、品揃えには、TS 35 DIN レール取り付け対応シールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットから TS 35 取り付けレールに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク
注文番号	1252490000
種別	KLBUE 15-32 FM4
GTIN (EAN)	4032248112524
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 21:31:58 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.52 inch
高さ	50.5 mm	高さ (インチ)	1.988 inch
幅	34.5 mm	幅 (インチ)	1.358 inch
正味重量	82.4 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最大	130 °C
------	----------------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	32 mm	ケーブル直径、最小	15 mm
接続方式	バネ接続		

システム仕様

レール	TS 35		
-----	-------	--	--

全般

レール	TS 35	設置アドバイス	TS 35
-----	-------	---------	-------

材料データ

色	銀色		
---	----	--	--

追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	TS 35		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		

承認

ROHS	適合		
------	----	--	--

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	