

## KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



特殊な取り付けフットにより、品揃えには、TS 35 DIN レール取り付け対応シールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットから TS 35 取り付けレー尔に向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク
注文番号	<a href="#">1252520000</a>
種別	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 21:30:57 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	31.5 mm	奥行き (インチ)	1.24 inch
高さ	50.5 mm	高さ (インチ)	1.988 inch
幅	20.5 mm	幅 (インチ)	0.807 inch
正味重量	21.941 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最大	130 °C
------	----------------	-----------	--------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	13.5 mm	ケーブル直径、最小	4 mm
接続方式	パネ接続		

## システム仕様

レール	TS 35
-----	-------

## 全般

レール	TS 35	設置アドバイス	TS 35
-----	-------	---------	-------

## 材料データ

色	銀色
---	----

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	TS 35		

## 分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/11/05 21:30:57 CET

## KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	