

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

特殊な取り付けフットにより、品揃えには、TS 35 DIN レール取り付け対応シールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットから TS 35 取り付けレー尔に向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク
注文番号	1252530000
種別	KLBUE 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 9:27:13 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.024 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	17.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
-----------	------	-----------	------

システム仕様

レール	TS 35
-----	-------

全般

レール	TS 35
-----	-------

材料データ

色	銀色
---	----

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:27:13 CEST