

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

特別な取り付けフットのおかげで、品揃えには、C プロファイルに取り付け可能なシールドターミナルブラケットも含まれています。シールドは、取り付けフットを介してシールドターミナルブラケットからC プロファイルに向けられ、PE (接地) に方向づけられます。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	1252550000
種別	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 20:35:05 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	39.5 mm	奥行き (インチ)	1.555 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.024 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
取付寸法 - 幅	24 mm	正味重量	43.3 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	20 mm	ケーブル直径、最小	10 mm
-----------	-------	-----------	-------

システム仕様

レール	TS 27
-----	-------

全般

レール	TS 27	設置アドバイス	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	25 mm
--------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	グレー
----	------	---	-----

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ	固定形式	嵌合仕様
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 20:35:05 CEST

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	