

HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源接続時), カバー, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1253580000
種別	HDC IP68 24B MD 2M42
GTIN (EAN)	4050118046007
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:12:24 CEST

HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.244 inch
取付寸法 - 幅	164 mm	正味重量	120 g

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

一般データ

EMCハウジング	はい	シリーズ	HighPower
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP68, IP69K, IP68 (電源接続時)	締付けトルク	11 Nm
表面仕上	粉体塗装		

バージョン

BG	8	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	8
シーリング	シリコンラバー	ハウジング設計	カバー
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	カバー
上部ケーブル取り入れ口数	2	側方ケーブル取り入れ口数	0
種別	カバー	締付けトルク	11 Nm
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/10/02 7:12:24 CEST

HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16402b22 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b76f5d7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3b9d080 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f2ff7a0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28a1c25c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34e552d2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7995a91e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39c7d37b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f52453d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1bff7c7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@553663b7
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	BPZ_HDC_Gehaeuse
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	