

ADAPS M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, ストレート, M 40 , 1" NPT, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1262130000
種別	ADAPS M40-NPT1-W
GTIN (EAN)	4050118093162
数量	9 Stück

作成日 2024/07/24 12:08:28 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ADAPS M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	55.5 mm	幅 (インチ)	2.185 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.866 inch
正味重量	136 g		

温度

動作温度	-50 °C...120 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ 1	50 mm	O リング	シリコーン
ねじ山長さ	16 mm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
ケーブルグランド	M 40	シリコーン	はい
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
保護度合い	IP66	内付スレッド	1" NPT
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
外付スレッド	M 40	材質	ステンレススチール 1.4404
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3	締付けトルク	80 Nm
防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号 (IECEx)	IECExTPS16.0004X
識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27-14-08-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/24 12:08:28 CEST

ADAPS M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ADAPS M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M40-W	バージョン
注文番号	1185640000	閉鎖状態, M 40, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078336	
数量	50 Stück	

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMUS M40-W	バージョン
注文番号	1185720000	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 40, 3.8 mm, ステンレススチール 1.4404
GTIN (EAN)	4050118233766	
数量	144 Stück	