

ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, ストレート, 1 1/4" NPT, 1 1/2" NPT, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1262540000 |
| 種別 | ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118092806 |
| 数量 | 9 Stück |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2024-08-31 |

作成日 2024/10/08 6:43:16 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|------------|
| 幅 | 61 mm | 幅 (インチ) | 2.402 inch |
| 長さ | 39 mm | 長さ (インチ) | 1.535 inch |
| 正味重量 | 314 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...120 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|---------------|---|-------------|------------|
| AF サイズ 1 | 55 mm | ねじ山長さ | 16 mm |
| インストールのガイドライン | 組立指示を参照 | ケーブルグランド | NPT 1-1/4" |
| スレッドピッチ | 2.21 mm | ハロゲン | ハロゲンフリー |
| 保護度合い | IP66 | 内付スレッド | 1 1/2" NPT |
| 動作温度範囲、最大 | 120 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 外付スレッド | 1 1/4" NPT | 外側ケーブル直径、最大 | 32 mm |
| 外側ケーブル直径、最小 | 1 mm | 材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 標準 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 | 締付けトルク | 113 Nm |
| 防爆タイプ | Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造 | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | 証明書番号、ケーブルグランド (CCC) | 2020322313000069 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | 証明書番号 (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
| 識別 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

作成日 2024/10/08 6:43:16 CEST

ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ATEX certification](#)[IEC Ex certification](#)[CCC approval of Cable glands](#)[CE Declaration of conformity](#)

ユーザ文書

[Notice of installation](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)