

VG 21 HQ EMV68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMC ケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444 の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ
注文番号	1273900000
種別	VG 21 HQ EMV68 9-13
GTIN (EAN)	4050118063516
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:34:39 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG 21 HQ EMV68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 39.6 g

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

一般的情報

ケーブルグランド	PG 21	保護度合い	IP68
外付スレッド	PG 21	材質	真鍮、ニッケルメッキ

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN