

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプパレル, IP20
注文番号	1278420000
種別	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
数量	100 Stück

作成日 2024/10/02 7:13:05 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26.5 mm	奥行き (インチ)	1.043 inch
高さ	5.8 mm	高さ (インチ)	0.228 inch
正味重量	3 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C	湿度	湿度0 ~ 93%
------	----------------	----	-----------

一般データ

インサート喪失	≤ 1.0 dB	クリンプバレル材料	銅, ニッケルメッキ
ケーブル引き抜き力、最小	100 N	シース直径、最大	3.6 mm
ダスト保護キャップ材質	TPE	ハウジング主要材質	PC UL 94 V0
ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト	ファイバーの種類	POF
フェールル材質	ニッケル銀	プラグイング回数	1000
保護度合い	IP20	単一導電径、最大	2.2 mm
圧力リング材質	ステンレススチール、防錆性	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、切断	湿度	湿度0 ~ 93%
色	その他	項目説明	交換用クリンプバレル

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-24
--------	--------------

分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/10/02 7:13:05 CEST

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプセット



クリンプセット

一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	1208930000	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 Stück	

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	HTX-IE-POF	バージョン
注文番号	1208870000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248990269	
数量	1 Stück	

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HD	バージョン
注文番号	1866730000	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 Stück	

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	1208910000	電気工用はさみ
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 Stück	