

ETA 1170 21 3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーは、100 mA から 25 A 範囲の自動車用ヒューズでのヒューズ端子を統合するサーキットブレーカーを提供します。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 3 A, ブレードヒューズタイプC
注文番号	1278730000
種別	ETA 1170 21 3A
GTIN (EAN)	4050118091267
数量	5 Stück

ETA 1170 21 3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	51.6 mm	奥行き (インチ)	2.031 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	9.8 mm	幅 (インチ)	0.386 inch
正味重量	10 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	ブレードヒューズタイプC	バージョン	ヒューズカートリッジ
色	黒色	電流	3 A

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

色	黒色
---	----

評価データ

定格電圧	28 V	定格電流	3 A
------	------	------	-----

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01
ECLASS 14.0	27-14-20-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/02 7:08:43 CEST

ETA 1170 21 3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)