

## ETA 1170 21 4A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ワイドミュラーは、100 mA から 25 A 範囲の自動車用ヒューズでのヒューズ端子を統合するサーキットブレーカーを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 4 A
注文番号	<a href="#">1278740000</a>
種別	ETA 1170 21 4A
GTIN (EAN)	4050118091243
数量	5 Stück

## ETA 1170 21 4A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	51.6 mm	奥行き (インチ)	2.031 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	9.8 mm	幅 (インチ)	0.386 inch
正味重量	10 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

## ヒューズカートリッジ

バージョン	ヒューズカートリッジ	色	黒色
電流	4 A		

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

色	黒色
---	----

## 評価データ

定格電圧	28 V	定格電流	4 A
------	------	------	-----

## 追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/04 6:23:18 CEST