

ETA 1180 01 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ワイドミュラーは、100 mA から 25 A 範囲の自動車用ヒューズでのヒューズ端子を統合するサーキットブレーカーを提供します。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 4 A
注文番号	1279020000
種別	ETA 1180 01 4A
GTIN (EAN)	4050118091496
数量	5 Stück

ETA 1180 01 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	52.3 mm	奥行き (インチ)	2.059 inch
高さ	24.4 mm	高さ (インチ)	0.961 inch
幅	8.2 mm	幅 (インチ)	0.323 inch
正味重量	10.6 g		

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

ヒューズカートリッジ

バージョン	ヒューズカートリッジ	色	黒色
電流	4 A		

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

色	黒色
---	----

評価データ

定格電圧	64 V	定格電流	4 A
------	------	------	-----

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:07:38 CEST