

## CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電気開閉装置やキャビネットにケーブルやバンドルを結束バンドで固定。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 6.2 x 8.1 mm, プラスチック, 80 N
注文番号	<a href="#">1279200000</a>
種別	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008190068820
数量	100 Stück

作成日 2024/10/02 7:37:48 CEST

## CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	8.1 mm	高さ (インチ)	0.319 inch
幅	6.2 mm	幅 (インチ)	0.244 inch
正味重量	1.02 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...105 °C
--------	--------------

## 設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ハロゲン	いいえ
バージョン	取り付けプレート	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	18 lbf	引張耐性	80 N
材質	プラスチック	紫外線耐性	はい
細大ケーブルストラップ幅	7.8 mm	締結穴の直径	6.5 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09
ECLASS 14.0	23-15-25-22		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**CBH 8.1/6.2 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

