

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグサイズの迅速な実装に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8
注文番号	1288000000
種別	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:39:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 8 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M8 =なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	保護度合い	IP67
定格電圧	24 V	定格電流	4 A
汚染度	3		

接続データ

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M8ピン	単一コンセント2 - プラグインコネクタ	M8ソケット
締め付けトルク	M8 : 0.5Nm		

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

一般データ

コーディング	M8 =なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	保護度合い	IP67
定格電圧	24 V	定格電流	4 A
導体外径	-	接続スレッド	M8/M8
汚染度	3		

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/07/04 6:39:06 CEST

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

