

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

テンションクランプ接続により、優れた機能安全性、および設置時間の短縮が実現します。この技術では、フェルール端子なしで (オプションでフェルール端子付属)、導体をテンションクランプに差し込みます。導体とテンションクランプとの接続は、耐振性および長期的な安定性を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
| 注文番号 | 1304280000 |
| 種別 | SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF |
| GTIN (EAN) | 4050118103434 |
| 数量 | 1 Stück |

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 30 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------------|---------------------|-----------|----------------------|
| ケーブル直径 | 6...8 mm (PG9) | ケーブル直径、最大 | 8 mm |
| ケーブル直径、最小 | 6 mm | コーディング | A-coded |
| シールド接続 | はい | スレッドリング材質 | ダイキャスト亜鉛 |
| ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +85 °C | ハウジング主要材質 | PA |
| プラグイン回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67 |
| 定格電圧 | 250 V | 定格電流 | 4 A |
| 接続断面積、最大 | 0.5 mm ² | 接続断面積、最小 | 0.14 mm ² |
| 接続方式 | 耐張クランプ接続 | 接触表面 | 金メッキ |
| 極数 | 4 | 汚染度 | 3 |
| 絶縁耐性 | 10 ⁸ Ω | | |

一般情報

| | | | |
|--------|---------------|-----------|-------|
| 極数 | 4 | 接続 1 | M12 |
| 接続 2 | Tension-clamp | ハウジング主要材質 | PA |
| 接続スレッド | M12 | 接触表面 | 金メッキ |
| 保護度合い | IP67 | プラグイン回数 | ≥ 100 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| ユーザ文書 | Manual |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | FL FIELDWIRING EN |

作成日 2024/07/02 6:07:27 CEST

SAISM-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

