

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VSPC 信号接点間の渡り配線は、迅速に設置できます。最大 10 VSPC R の警告機能に対して、渡り配線を個別に絶縁できます。

一般注文データ

注文番号	1309470000
種別	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
数量	90 Stück

作成日 2024/08/27 17:39:13 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き (インチ)	0.827 inch
高さ	15.5 mm	高さ (インチ)	0.61 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	1.267 g		

温度

動作温度	-20 °C...55 °C
------	----------------

一般データ

セグメント	測定 - 監視 - 設定	色	黄色
-------	--------------	---	----

公称データ IEC/EN

定格電流 I _N	17.5 A
---------------------	--------

接続データ

被覆剥き長さ	6.5 mm	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
ピッチ (mm) (P)	17.8 mm		

定格 IECEx/ATEX/cUL

cUL 証明書	cUL Certificate
---------	-----------------

分類

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90
ECLASS 14.0	27-17-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	