

## KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

## 一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), グレー, 高さ: 130 mm, 深さ: 20 mm, スチール
注文番号	<a href="#">1311320000</a>
種別	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
数量	25 Stück

## KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	130 mm	高さ (インチ)	5.118 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
直径	5.4 mm	正味重量	34.505 g

## 温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

## 全般

表面仕上	亜鉛めっき	設置アドバイス	直接実装
------	-------	---------	------

## 寸法

直径	5.4 mm
----	--------

## 材料データ

材質	スチール	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>